



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Serie	Thorsman
Produkt eller type komponent	Insulation tape
Applikasjon	Isolasjon Binding General work Colour coding
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Standarder	BS EN 60454

Komplementær

Farge	Gul
Lengde	20 m
Bredde	19 mm
Tykkelse	0,13 mm
Flammehemmende	Selvslukkende
Omgivelsestemperatur drift	0...90 °C

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 8
-----------------	----------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16,000 cm
Pakke 1 Bredde	16,000 cm
Pakke 1 Vekt	16,000 cm
Package 1 Weight	67,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	7,000 cm
Pakke 2 Bredde	7,000 cm
Pakke 2 Lengde	16,000 cm
Pakke 2 Vekt	548,000 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	200
Pakke 3 Høyde	18,000 cm
Pakke 3 Bredde	35,000 cm
Pakke 3 Lengde	36,000 cm
Pakke 3 Vekt	14,000 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------