



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Serie	Thorsman
Produkt eller type komponent	Insulation tape
Applikasjon	Isolasjon Colour coding General work Binding
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Standarder	BS EN 60454

Komplementær

Farge	Grønn og gul
Lengde	20 m
Bredde	19 mm
Tykkelse	0,13 mm
Flammehemmende	Selvslukkende
Omgivelsestemperatur drift	0...90 °C

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 8
-----------------	----------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,000 cm
Pakke 1 Bredde	6,500 cm
Pakke 1 Vekt	6,500 cm
Package 1 Weight	66,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	6,500 cm
Pakke 2 Bredde	6,500 cm
Pakke 2 Lengde	16,000 cm
Pakke 2 Vekt	538,000 g
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	200
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	40,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	13,965 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------