

Adapter og hjelpekontakt for ID jordfeilbrytere.
Må alltid benyttes som adapter dersom annet
hjelpeutstyr skal påmonteres jordfeilbryteren.



Teknisk informasjon

Range of product	Multi 9
Produkt eller type komponent	OC contact
Kortnavn utstyr	OFS
Type signalkontakter	1 C/O
[In] merkestrøm	AC-12 3 A at 380 - 415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 220...240 V, AC 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
9 mm polbredde	1

Komplementær

Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Topp: ja
Høyde	84 mm
Bredde	9 mm
Dybde	73 mm
Tilkoblingsklemmer	Klemme2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - Fleksibel Klemme2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - Stiv Klemme1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - fleksibel Klemme1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - stiv
Avmantlingslengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 EN 62019-2
Produktsertifikater	NEMKO[RETURN]DEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]CEBEC[RETURN]FI
IP-grad	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Forurensningsgrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8 cm
Pakke 1 Bredde	2 cm
Pakke 1 Vekt	9,5 cm
Package 1 Weight	43 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	9 cm

Pakke 2 Bredde	10 cm
Pakke 2 Lengde	25,5 cm
Pakke 2 Vekt	584 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	5,694 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------