



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Fixing band
Kortnavn utstyr	TGB
Antall pr. sett	Sett å 1
Forpakning	Plastpose

Komplementær

Materiale	Galvanisert stål Cold-rolled steel
Type overflate	Sinkbelagt PELD (polyethylene low density)
Hulldimensjon	Ø 2.5 mm Ø 5 mm
Praktisk lastekapasitet	1,2 kN
Bredde	12,7 mm
Tykkelse	0,7 mm
Lengde	10 m
Vekt	0,534 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...100 °C
----------------------------	--------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,500 cm
Pakke 1 Bredde	14,100 cm
Pakke 1 Vekt	13,400 cm
Package 1 Weight	550,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode	
Garanti	18 months