



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Fixing band
Kortnavn utstyr	TGB
Antall pr. sett	Sett å 1
Forpakning	Plastpose

Komplementær

Materiale	Cold-rolled steel Galvanisert stål
Type overflate	Sinkbelagt PELD (polyethylene low density)
Hulldimensjon	Ø 4 mm Ø 8 mm
Praktisk lastekapasitet	7 kN
Bredde	25 mm
Tykkelse	2 mm
Lengde	10 m
Vekt	2,989 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...100 °C
----------------------------	--------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,600 cm
Pakke 1 Bredde	23,800 cm
Pakke 1 Vekt	25,600 cm
Package 1 Weight	3,132 kg
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	15,660 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------