



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Kortnavn utstyr	SD[RETURN]SDV[RETURN]OF[RETURN]SDE
Applikasjon	Breaker status overvåking
Kompatibel med	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 Compact ComPacT INS Compact Compact INV Compact Compact NSX EasyPact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard Compact ComPact NSX DC
Signalkontakt type	1 NO/NC

Komplementær

Feil type	General electric fault
Lokal varsling	Open/Close: PÅ/AV indikasjon Relay trip indicator: trip indicator Elektrisk feil: fault trip
Hjelpekontakt type	Lavnivå
Monteringsmetode	Klips på
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	5 A
Breaking capacity (A)	AC-12: 5 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 2,5 A at 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1 A at 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 5 A at 24 V DC DC-12: 2,5 A at 48 V DC DC-12: 0,6 A at 110 V DC DC-12: 0,3 A at 250 V DC DC-14: 1 A at 24 V DC DC-14: 0,2 A at 48 V DC DC-14: 0,05 A at 110 V DC DC-14: 0,03 A at 250 V DC
Minimum belastning	1 mA på 4 V DC
Tilbehørskategori	Reservedel for Compact NS630b - 1600 Reservedel for Compact NS1600b...3200

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,400 cm
Pakke 1 Bredde	7,800 cm
Pakke 1 Vekt	6,000 cm
Package 1 Weight	24,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1

Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	5,000 cm
Pakke 2 Bredde	14,500 cm
Pakke 2 Lengde	17,000 cm
Pakke 2 Vekt	243,000 g
Enhetstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	100
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	2,728 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------