



### Teknisk informasjon

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                  | INS250<br>INV100...250                                           |
| Serie                           | Compact                                                          |
| Produkt eller type komponent    | Interlock                                                        |
| Tilbehør / separat del kategori | Førriglingstilbehør                                              |
| Kompatibel med                  | Compact ComPacT INS lastbryter<br>Compact Compact INV lastbryter |
| Antall poler                    | 3P<br>4P                                                         |

### Komplementær

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Omkoblerførrigling    | Manuell                                 |
| Låst enhet            | INS250-100...250<br>INV100...250        |
| Kontrolltype          | Direct rotary handle<br>Manuelt betjent |
| Monteringsmetode      | Fast                                    |
| Produktkompatibilitet | Compact INS250<br>Compact INV100...250  |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 3,0 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 18,4 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 34,1 cm  |
| Package 1 Weight         | 620,0 g  |
| Enhetstype pakke 2       | S03      |
| Antall enheter i pakke 2 | 10       |
| Pakke 2 Høyde            | 30,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 30,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 40,0 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 6,687 kg |

### Bærekraftig

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                 |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                              |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                      |
| Halogeninnhold             | Halogenfrie plastdeler i produkt                                  |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|