




Teknisk informasjon

Serie	ComPacT
Produktspekter	ComPacT NS630b...1600 new generation ComPacT NS1600b...3200 new generation
Kortnavn utstyr	MX
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Type trippspole	Åpnende spole Momentan spenningsutløser
Kontrolltype	Standard
Styrespenning	12 V DC
Circuit breaker mounting mode	Fast
Kompatibel med	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200

Komplementær

Operating threshold	0.7...1.1 x Un åpne
Responstid	50 ms +/- 10 % for Compact NS630b - 1600 50 ms +/- 10 % for Compact NS1600b...3200 55 ms +/- 10 % for Masterpact NT 70 ms +/- 10 % for Masterpact NW
Holde-effekt strømforsyning	4.5 W
Tilbehørskategori	Reservedel for Masterpact NT Reservedel for Masterpact NW Reservedel for ComPacT NS630b...1600 new generation Reservedel for ComPacT NS1600b...3200 new generation

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,5 cm
Pakke 1 Bredde	6,0 cm
Pakke 1 Vekt	8,3 cm
Package 1 Weight	154,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	9,0 cm
Pakke 2 Bredde	18,5 cm
Pakke 2 Lengde	13,0 cm
Pakke 2 Vekt	1,604 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	3,695 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------