




Teknisk informasjon

Serie	ComPacT
Produktspekter	ComPacT NS630b...1600 new generation ComPacT NS1600b...3200 new generation
Kortnavn utstyr	MN
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Type trippspole	Åpnende spole Null/underspenningsspole
Kontrolltype	Standard
Styrespenning	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
Circuit breaker mounting mode	Fast
Kompatibel med	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200

Komplementær

Operating threshold	0.35...0.7 x Un åpne 0.85 x Un lukke
Responstid	90 ms +/- 5 % for Compact NS630b - 1600 90 ms +/- 5 % for Compact NS1600b...3200 40 ms +/- 5 % for Masterpact NT 90 ms +/- 5 % for Masterpact NW
Holde-effekt strømforsyning	4.5 VA
Tilbehørskategori	Reservedel for Masterpact NT Reservedel for Masterpact NT NAVY Reservedel for Masterpact NW Reservedel for Masterpact NW NAVY Reservedel for ComPacT NS630b...1600 new generation Reservedel for ComPacT NS1600b...3200 new generation

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,5 cm
Pakke 1 Bredde	6,0 cm
Pakke 1 Vekt	8,1 cm
Package 1 Weight	150,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	9,0 cm
Pakke 2 Bredde	13,0 cm
Pakke 2 Lengde	18,5 cm
Pakke 2 Vekt	1,6 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	19,435 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------