



Teknisk informasjon

Produktnavn	Compact NS
Kortnavn utstyr	Compact NS3200 NA
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Applikasjon	Distribusjon
Produktserie	C5
Antall poler	3P
Type nettverk	AC
Performance level	NA
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-3

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-23A: 3200 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 3200 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 3200 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 3200 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 3200 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
[Uimp] nominell impulsspenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-3
[Ith] fri luft termisk strøm	3200 A på 60 °C
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	32 kA under 3 s i samsvar med IEC 60947-3
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	135 kA 690 V AC på 50/60 Hz
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Mekanisk levetid	6000 sykluser i samsvar med IEC 60947-3
Elektrisk levetid	AC-23A: 1000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
Senteravstand fane	115 mm
Høyde	350 mm
Bredde	420 mm
Dybde	160 mm
Vekt	23 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-3
Produktsertifikater	ASTA[RETURN]ASEFA
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-3
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	43,0 cm
Pakke 1 Bredde	60,0 cm
Pakke 1 Vekt	80,0 cm
Package 1 Weight	47,0 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	US
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------