



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Installation screw
Kortnavn utstyr	TSC
Applikasjon	Metallplate 2 x 0,9 mm De fleste materialer
Skruetype	Part threaded with twin thread
Verktøy type	Skrutrekker powerdriver
Antall pr. sett	Sett á 100

Komplementær

Skrue diameter	4,2 mm
Skruelengde	45 mm
Type skruhode	Stort tynt hode
Form på skrutrekker	Philips No 2
Materiale	Screw: Herdet stål electroplated

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,200 cm
Pakke 1 Bredde	1,200 cm
Pakke 1 Vekt	4,500 cm
Package 1 Weight	4,100 g
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	40000
Pakke 2 Høyde	52,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	96000,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømærket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	JP
Garantiperiode	
Garanti	18 months