



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Installation screw
Kortnavn utstyr	TSC
Applikasjon	Metallplate 2 x 0,9 mm De fleste materialer
Skruetype	Part threaded with twin thread
Verktøy type	Skrutrekker powerdriver
Antall pr. sett	Sett å 50

Komplementær

Skrue diameter	4,2 mm
Skruelengde	85 mm
Type skruhode	Stort tynt hode
Form på skrutrekker	Philips No 2
Materiale	Screw: Herdet stål electroplated

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,200 cm
Pakke 1 Bredde	1,200 cm
Pakke 1 Vekt	8,500 cm
Package 1 Weight	7,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	JP
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 months