



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Self tapping screw
Kortnavn utstyr	TSE
Applikasjon	Metallplate 2 x 1,5 mm
Skruetype	Fully threaded with single thread
Verktøy type	powerdriver
Antall pr. sett	Sett á 1000

Komplementær

Skrue diameter	4,2 mm
Skruelengde	13 mm
Type skruhode	Stort tynt hode
Form på skrutrekker	Philips No 2
Materiale	Screw: Herdet stål electroplated

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,150 cm
Pakke 1 Bredde	1,150 cm
Pakke 1 Vekt	1,300 cm
Package 1 Weight	1,600 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	1000
Pakke 2 Høyde	6,700 cm
Pakke 2 Bredde	13,900 cm
Pakke 2 Lengde	19,900 cm
Pakke 2 Vekt	1,866 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	TW
Garantiperiode	
Garanti	18 months