



Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Produktspekter	Masterpact NT Masterpact NW
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	Micrologic 2.0 A
Vernteknologi	Elektronisk
Kompatibel med	Masterpact NT06...16 Masterpact NW08...40 Masterpact NW40b...63
Applikasjon	Distribusjon
Number of poles	3P 4P
Polbeskrivelse	4t 3t 3t + N/2
Vernfunksjoner	Standard vern
Beskyttelsestype	For overlastvern (lang tid) For momentan kortslutningsvern
Trip unit rating	630 A på 50 °C 800 A på 50 °C 1000 A på 50 °C 1250 A på 50 °C 1600 A på 50 °C 2000 A på 50 °C 2500 A på 50 °C 3200 A på 50 °C 4000 A på 50 °C 5000 A på 50 °C 6300 A på 50 °C
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fast

Komplementær

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Justerbar 9 innstillinger
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0.4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Justerbar 9 innstillinger
[tr] long-time protection delay adjustment range	0,7...16,6 S på 7.2 x Ir 0,7...24 S på 6 x Ir 12,5...600 s på 1.5 x Ir
Termisk minne	20 mn
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Justerbar 9 innstillinger
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Jordfeilbeskyttelse	Uten
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Uten
Lokal varsling	Elektrisk feil: 3 LEDs (Rød) Innvendig feil: 1 LED (Rød)
Skjermtype	Digitalt display
Type måling	Amperemeter
Datakommunikasjon	Measurement readout Vern og alarm innstillinger

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,8 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Vekt	21,5 cm
Package 1 Weight	344,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------