



Teknisk informasjon

Serie	Vigilohm
Produktspekter	Vigilohm
Kortnavn utstyr	HRP
Produkt eller type komponent	Hospital remote panel
Kompatibel med	Vigilohm Vigilohm IM IM20-H
Lydsignalapparater	Issolasjon eller elektrisk feil: buzzer Justrbar 80 dB

Komplementær

Auxiliary supply voltage	24 V DC
Strømforbruk	65 mA
Materiale	Plast
Start/stopp	Trykknapp: test installasjons isolasjon Trykknapp: stopp alarm buzzer
Lokal varsling	Isolasjonsfeil: varsellampe (Orange) Elektrisk feil: varsellampe (rød) Normal drift: varsellampe (grønn)
Vekt	0,5 kg
Bredde	170 mm
Høyde	170 mm
Dybde	20 mm

Miljø

IP-grad	IP54
IK beskyttelsesklasse	IK08
Driftshøyde	2000 m
Relativ fuktighet	90 %
Standarder	IEC 60364-7-710: medisinsk plassering IEC 61557-8: sikkerhet IEC 60601-1: elektromedisinsk utstyr
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,6 cm
Pakke 1 Bredde	20,6 cm
Pakke 1 Vekt	21,5 cm
Package 1 Weight	342,0 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm

Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,13 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------