




Teknisk informasjon

Serie	VigiPacT
Kortnavn utstyr	TA30
Produkt eller type komponent	Toroid jordfeilstrøm
Applikasjon	Utstyrsovervåking og kontroll
Kompatibel med	VigiPacT RH10M residual current protection relay VigiPacT RH10P residual current protection relay VigiPacT RH21M residual current protection relay VigiPacT RH21P residual current protection relay VigiPacT RH68M residual current protection relay VigiPacT RH86M residual current protection relay VigiPacT RH86P residual current protection relay VigiPacT RH99M residual current protection relay VigiPacT RH99P residual current protection relay VigiPacT RH197M residual current protection relay VigiPacT RH197P residual current protection relay VigiPacT RHU residual current protection relay VigiPacT RHUs residual current protection relay VigiPacT RMH residual current protection relay
Current sensor type	A type lukket toroid
[Ie] nominell driftsstrøm	65 A

Komplementær

Omsetningsforhold trafo	1/1000
Type nettverk	AC/DC
Nettverksfrekvens	45...440 Hz
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	85 kA for 0.5 s
Diff.strøm kortslutningsmotstand	85 kA / 0.5 s i samsvar med IEC 60947-2
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
Overspenningskategori	IV
[Uimp] nominell impuls-spenning	12 kV
Monteringsmetode	Fast (tett bakplate) Fast (profilert plate) Fast (perforert bakplate) Klips på (DIN skinne) Klips på (Vigirex rele)
Brennverdi	0.98 MJ
Tilkoblingsklemmer	Skruttilkopling 0,22 mm²
Diameter	Indre: 30 mm
Yttre diameter kabel	15 mm: 25 mm² (maksimum)
Vekt	0,12 kg
Høyde	82 mm
Bredde	60 mm
Dybde	29 mm

Miljø

IP-grad	Plugg: IP20 IP30
Miljødata	Varmedamp ute av drift (4 poler i serie) : 28 sykluser i samsvar med IEC 60068-2-30 Salttåke: Kb/2 i samsvar med IEC 60068-2-52 Varmedamp i drift: kategori C2: 48 timer i samsvar med IEC 60068-2-56
Forurensninggrad	Nivå 3 i samsvar med IEC 60664-1
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-55...85 °C
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	CE

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,5 cm
Pakke 1 Bredde	11,8 cm
Pakke 1 Vekt	19 cm
Package 1 Weight	118 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	12,566 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	400
Pakke 3 Høyde	50 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	57,65 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------