




Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman FED
Produkt eller type komponent	Buntbånd holder
Fargetone	Sort
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Kanalmaterial	Aluminium
Kanaldimensjoner	123 x 34 mm 56 x 30 mm 76 x 40 mm 101 x 34 mm 161 x 55 mm
Materiale	Aluminium
Lengde	50 mm
Høyde	4 mm
Bredde	11 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,900 cm
Pakke 1 Bredde	10,000 cm
Pakke 1 Vekt	19,800 cm
Package 1 Weight	2,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode	
Garanti	18 months