



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman INKA
Produkt eller type komponent	T-stykke
Kanaldimensjoner	101 x 72 mm
Kanalmaterial	Aluminium
Sammensetning av enhet	Forside
Fargetone	Natural
Materiale	Aluminium naturlig anodisert
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Lengde	225 mm
Høyde	200 mm
Bredde	72 mm

Miljø

Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv
Standarder	EN 50085-1 73/23/EEC 93/68/EEC
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	477,500 g
-------------------	-----------

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------