




Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman INKA
Produkt eller type komponent	T-stykke
Kanaldimensjoner	123 x 72 mm
Kanalmaterial	Aluminium
Sammensetning av enhet	Forside
Fargetone	Hvit (NCS 0402-B91G)
Materiale	Aluminium anodisert
Antall pr. sett	Sett å 1

Komplementær

Lengde	200 mm
Høyde	200 mm
Bredde	72 mm

Miljø

Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv
Standarder	EN 50085-1 73/23/EEC 93/68/EEC
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,8 cm
Pakke 1 Bredde	24,4 cm
Pakke 1 Vekt	25,0 cm
Package 1 Weight	678,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti

18 months