



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TEK
Produkt eller type komponent	Endestykke
Installasjonssystem	Kanal
Fargetone	Hvit (NCS 0401-Y62R)
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Kanaldimensjoner	161 x 72 mm
Festemetode	Klipeses på
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Lengde	72 mm
Høyde	161 mm
Bredde	21 mm

Miljø

Godkjenninger	CE
Standarder	EN 50085-1:1997/A1 EN 50085-1:1998 KEMA 55A:1984 SS 424 10 02:1993
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,400 cm
Pakke 1 Bredde	17,300 cm
Pakke 1 Vekt	32,100 cm
Package 1 Weight	42,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	PL
Garantiperiode	
Garanti	18 months