



Teknisk informasjon

Serie	VigiPacT
Kortnavn utstyr	L
Produkt eller type komponent	Toroid jordfeilstrøm
Applikasjon	Utstyrsovervåking og kontroll
Kompatibel med	VigiPacT RH10M residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RH10P residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RH21M residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RH21P residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RH68M residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RH86M residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RH86P residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RH99M residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RH99P residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RH197M residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RH197P residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RHU residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RHUs residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RMH residual current protection relay
Current sensor type	Rektangulær toroid
[Ie] nominell driftsstrøm	3200 A

Komplementær

Omsetningsforhold trafo	1/1000
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	100 kA for 0.5 s
Diff.strøm kortslutningsmotstand	85 kA / 0.5 s
Overspenningskategori	IV
[Uimp] nominell impulsspenning	12 kV
Monteringsmetode	Fast (Kabler) Fast (samleskinne)
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkopling 0,2...2,5 mm ²
Vekt	21,16 kg
Høyde	Utvendig: 281 mm Innvendig: 160 mm
Bredde	Utvendig: 572 mm Innvendig: 470 mm
Høyde	281 mm
Dybde	Utvendig: 72 mm Innvendig: 72 mm
Bredde	572 mm
Dybde	72 mm

Miljø

IP-grad	Plugg: IP20 IP30
Miljødata	Varmedamp ute av drift (4 poler i serie) : 28 sykluser i samsvar med IEC 60068-2-30 Salttåke: Kb/2 i samsvar med IEC 60068-2-52 Varmedamp i drift: kategori C2: 48 timer i samsvar med IEC 60068-2-56
Omgivelsestemperatur drift	-35...80 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-55...100 °C
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	CE

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	18,0 cm
Pakke 1 Bredde	34,0 cm
Pakke 1 Vekt	65,0 cm
Package 1 Weight	17,5 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	9
Pakke 2 Høyde	75,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	199,668 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------