




Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TDL
Produkt eller type komponent	VDI monteringssett
Fargetone	Hvit (NCS 0502-Y81R)
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Monteringssupport	Installasjonsboks c/c 60 mm Tjenesten carrier med 80 mm foran Veggmontert
Materiale	PA (polyamide) ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Type overflate	Matt
Lengde	80 mm
Høyde	80 mm
Bredde	37 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	5...40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,8 cm
Pakke 1 Bredde	10,3 cm
Pakke 1 Vekt	12,5 cm
Package 1 Weight	48,0 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	15,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	622,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------