




Teknisk informasjon

Serie	Wibe
Produktspekter	Wibe Cable Ladders
Kortnavn utstyr	55
Produkt eller type komponent	90 gr indre bend

Komplementær

Retningsforandring type	Horisontal
Indre radius	268 mm
Trinntype	Perforert profil
Anvendes til	Forsterket kabelstige 500 mm bredde
Materiale	Stål, varmgalvanisert
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C3/C4
Høyde	150 mm
Bredde	925 mm
Dybde	925 mm
Vekt	680 kg / sett á 100

Miljø

Miljødata	Lokale med høyt nivå av korrosjon, fukt og luftforurensinger Industri og kystområder, kjemiske fabrikker
-----------	--

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15 cm
Pakke 1 Bredde	95 cm
Pakke 1 Vekt	95 cm
Package 1 Weight	6,9 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer