



Teknisk informasjon

Serie	Wibe
Produktnavn	Wibe Cable Trays
Produkt eller type komponent	90° bøyning
Kortnavn utstyr	W10

Komplementær

Driftsvinkel	90 °
Retningsforandring type	Horisontal
Anvendes til	Kabelrenne H= 40 mm B= 300 mm
Monteringsmetode	Push-in
Festemetode	Med bolt By locking plug
Materiale	Stål, pre-galvanisert
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C2
Høyde	40 mm
Bredde	397 mm
Dybde	397 mm
Vekt	185 kg / sett á 100

Miljø

Miljødata	Delvis utendørs miljø med lav eksponering for korrosjon Lager og parkeringsgarasjer
-----------	---

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4 cm
Pakke 1 Bredde	39,8 cm
Pakke 1 Vekt	39,8 cm
Package 1 Weight	1,85 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer