



Teknisk informasjon

Serie	Wibe
Produktspekter	Wibe Cable Ladders
Produkt eller type komponent	Veggbrakett
Kortnavn utstyr	11/25
Inkludert utstyr	Skrue M8x 40 + mutter

Komplementær

Monteringssupport	vegg
Anvendes til	kabelstige
Materiale	Syrefast rustfritt stål AISI316L
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C5-M
Høyde	85 mm
Bredde	40 mm
Dybde	71 mm
Vekt	24 kg / sett á 100

Miljø

Miljødata	Lokale med nesten permanent høyt nivå av nivå fukt, luftforurensninger og salt rense-ing planter og offshore
-----------	--

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,3 cm
Pakke 1 Bredde	4 cm
Pakke 1 Vekt	8,3 cm
Package 1 Weight	190 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer