



Teknisk informasjon

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Feste
Kortnavn utstyr	RJ45 support
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Standard plugg	Domestic

Komplementær

Plugg, socket materiale	Kapsling: self-extinguishing polymer
Deksel	Lukk
Montering av enhet	Overflate
Monteringsmetode	Panelmontert
Tilkoblinger	Festeskrue
Vekt	0,09 kg
Basisdimensjon	65 x 85 mm
Høyde	85 mm
Bredde	65 mm
Dybde	45,2 mm
Farge	Grå (RAL 7035)

Miljø

Standarder	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK09 conforming to EN 62262
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	6,5 cm
Pakke 1 Vekt	8,5 cm
Package 1 Weight	85,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	12,0 cm

Pakke 2 Bredde	26,5 cm
Pakke 2 Lengde	27,0 cm
Pakke 2 Vekt	1,653 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	54
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	5,498 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------