



### Teknisk informasjon

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Serie                        | Mureva       |
| Produkt eller type komponent | Wander plug  |
| Kortnavn utstyr              | Mureva plug  |
| Plugg, sokkel kategori       | Lav spenning |
| Antall poler                 | 3P + E       |
| Type nettverk                | AC           |
| Standard plugg               | Industriell  |

### Komplementær

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Plugg, socket, kontrollstasjonen form | Rett                                             |
| [in] merkestrøm                       | 63 A                                             |
| [ue] merkespenning                    | 380 - 415 V                                      |
| Nettverksfrekvens                     | 50/60 Hz                                         |
| Jordingspunkt, mot klokka             | 6 t                                              |
| Plugg, socket materiale               | Kapsling: self-extinguishing engineering polymer |
| Kontaktmateriale                      | Pins: fornikklet messing                         |
| Tilkoblinger                          | Festeskrue                                       |
| Kabelverrsnitt                        | 6...25 mm²                                       |
| Kabelens ytre diameter                | 17...31 mm                                       |
| Kabelinngang                          | Nippel                                           |
| Gjengetype                            | Pg 36                                            |
| Vekt                                  | 0,736 kg                                         |
| Høyde                                 | 265 mm                                           |
| Bredde                                | 110 mm                                           |
| Dybde                                 | 110 mm                                           |
| Farge                                 | Grå (RAL 7035)                                   |
| Spennings farge                       | Rød                                              |

### Miljø

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Standarder                     | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                      |
| IP-grad                        | IP67 conforming to IEC 60529                    |
| Ik beskyttelsesklasse          | IK08 conforming to EN 62262                     |
| Brannmotstand                  | 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11             |
| Relativ fuktighet              | 50 % på 40 °C<br>70 % på 30 °C<br>90 % på 20 °C |
| Driftshøyde                    | 2000 m                                          |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 11,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 11,000 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 25,000 cm  |
| Package 1 Weight         | 744,000 g  |
| Enhetstype pakke 2       | S03        |
| Antall enheter i pakke 2 | 10         |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 7,925 kg   |
| Enhetstype pakke 3       | P12        |
| Antall enheter i pakke 3 | 80         |
| Pakke 3 Høyde            | 45,000 cm  |
| Pakke 3 Bredde           | 80,000 cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 75,384 kg  |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                        |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>        |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                                                                                                       |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                       |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                   |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                      |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|