



Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produkt eller type komponent	Wander socket
Kortnavn utstyr	Mureva socket
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Rett
[in] merkestrøm	63 A
[ue] merkespenning	200...250 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	9 t
Plugg, socket materiale	Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Pins: rustfritt stål Sleeves: fornikklet messing Springs: rustfritt stål
Tilkoblinger	Festeskrue
Kabelverrsnitt	6...25 mm ²
Kabelens ytre diameter	17...31 mm
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 36
Vekt	0,742 kg
Høyde	110 mm
Bredde	110 mm
Dybde	265 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Spennings farge	Blå

Miljø

Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP-grad	IP67 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 conforming to EN 62262
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,0 cm
Pakke 1 Bredde	11,0 cm
Pakke 1 Vekt	26,5 cm
Package 1 Weight	734,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	7,827 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------