



### Teknisk informasjon

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Wander plug with phase inverter
Kortnavn utstyr	PratiKa plug
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

### Komplementær

Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Vinklet
[In] merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	200...250 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	9 t
Plugg, socket materiale	Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Pins: fornikklet messing
Tilkoblinger	Festeskrue
Kabelvernsnitt	1...4 mm <sup>2</sup>
Kabelens ytre diameter	8...15 mm
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 16
Vekt	0,15 kg
Høyde	115 mm
Bredde	91 mm
Dybde	91 mm
Farge	Grå ( RAL 7035)
Spennings farge	Blå

### Miljø

Standarder	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP-grad	IP44 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Package 1 Weight	139,0 g
Pakke 1 Høyde	5,0 cm
Pakke 1 Bredde	9,0 cm
Pakke 1 Vekt	11,0 cm
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Vekt	1,517 kg
Pakke 2 Høyde	10,5 cm
Pakke 2 Bredde	21,0 cm
Pakke 2 Lengde	27,0 cm
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	40
Pakke 3 Vekt	6,555 kg
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm

## Bærekraftig

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------