



### Teknisk informasjon

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Serie                        | Mureva             |
| Produkt eller type komponent | Interlocked socket |
| Kortnavn utstyr              | Isoblock socket    |
| Plugg, sokkel kategori       | Lav spenning       |
| Industriell sokkeltypen      | B16                |
| Antall poler                 | 3P + N + E         |
| Type nettverk                | AC                 |
| Standard plugg               | Industriell        |

### Komplementær

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Monteringsmetode            | Veggmontert                                      |
| [in] merkestrøm             | 16 A                                             |
| [ue] merkespenning          | 380 - 415 V                                      |
| Nettverksfrekvens           | 50/60 Hz                                         |
| Jordingspunkt, mot klokka   | 6 t                                              |
| Type vern                   | Uten vern                                        |
| Produktkompatibilitet       | Modulær enhet                                    |
| Totalt antall 18 mm moduler | 4,5                                              |
| Plugg, socket materiale     | Kapsling: self-extinguishing engineering polymer |
| Kontaktmateriale            | Sleeves: fornikklet messing                      |
| Tilkoblinger                | Festeskrue                                       |
| Maksimalt kabelversnitt     | 10 mm²                                           |
| Maksimal ytre kabeldiameter | 25 mm                                            |
| Kabelinngang                | Nippel                                           |
| Gjengetype                  | Pg 21                                            |
| Vekt                        | 1,017 kg                                         |
| Basisdimensjon              | 144 x 318 mm                                     |
| Høyde                       | 318 mm                                           |
| Bredde                      | 144 mm                                           |
| Dybde                       | 147 mm                                           |
| Farge                       | Grå ( RAL 7035)                                  |
| Spennings farge             | Rød                                              |

### Miljø

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Standarder                     | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                      |
| IP-grad                        | IP65 i samsvar med IEC 60529                    |
| Ik beskyttelsesklasse          | IK10 conforming to EN 62262                     |
| Brannmotstand                  | 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11             |
| Relativ fuktighet              | 50 % på 40 °C<br>70 % på 30 °C<br>90 % på 20 °C |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 11,0 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 11,0 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 31,0 cm  |
| Package 1 Weight         | 1,04 kg  |
| Enhetstype pakke 2       | S03      |
| Antall enheter i pakke 2 | 4        |
| Pakke 2 Høyde            | 30,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 30,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 40,0 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 4,523 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                      |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>      |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)                                                      |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                   |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                    |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|