



Teknisk informasjon

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Kontakt
Kortnavn utstyr	PratiKa socket
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Monteringsmetode	Veggmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Vinklet
[in] merkestrøm	16 A
[ue] merkespenning	380 - 415 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	6 t
Plugg, socket materiale	Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Pins: rustfritt stål Sleeves: fornikklet messing Springs: rustfritt stål
Tilkoblinger	Løs festeskruer
Kabeltverrsnitt	1...4 mm²
Kabelens ytre diameter	8...15 mm
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 16
Vekt	0,338 kg
Basisdimensjon	80 x 100 mm
Høyde	156 mm
Bredde	80 mm
Dybde	127 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Spennings farge	Rød

Miljø

Standarder	EN 60309-2 EN 60309-1
IP-grad	IP67 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 conforming to EN 62262
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,1 cm
Pakke 1 Bredde	12,7 cm
Pakke 1 Vekt	15,5 cm
Package 1 Weight	300,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	27,0 cm
Pakke 2 Lengde	21,0 cm
Pakke 2 Vekt	1,342 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	8
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	3,171 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------