



Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produkt eller type komponent	Wander plug with phase inverter
Kortnavn utstyr	Mureva plug
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Rett
[in] merkestrøm	16 A
[ue] merkespenning	200...250 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	9 t
Plugg, socket materiale	Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Pins: fornikklet messing
Tilkoblinger	Festeskrue
Kabelverrsnitt	1...4 mm ²
Kabelens ytre diameter	8...15 mm
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 16
Høyde	139 mm
Bredde	65 mm
Dybde	65 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Spennings farge	Blå

Miljø

Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP-grad	IP44 conforming to IEC 60529
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,7 cm
Pakke 1 Bredde	6,7 cm
Pakke 1 Vekt	14,5 cm
Package 1 Weight	130,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	9,5 cm
Pakke 2 Bredde	21,0 cm
Pakke 2 Lengde	27,5 cm
Pakke 2 Vekt	1,41 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	40
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	6,127 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------