



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti 9 iTR
Produkt eller type komponent	Transformator
Kortnavn utstyr	iTR
Transformator type	Ringetrafo

Komplementær

[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Utgangsspenning	12/24 V: +/- 15 % på last 16/32 V: off load
Kortslutningsvern utgang	Innebygd
Merkeeffekt VA	25 VA
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	6
Høyde	89 mm
Bredde	54 mm
Dybde	60 mm
Farge	Hvit
Hjelpekontakttilkobling	Tunnel type terminalsStiv 2,5 mm ² Tunnel type terminalsFleksibel 2,5 mm ² Tunnel type terminalsFleksibel med endehylse 2,5 mm ²
Avmantlingslengde	6 mm
Tiltrekningsmoment	0,5 N.m

Miljø

Standarder	EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6
Produktsertifikater	NF
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Overspenningskategori	Klasse II med terminal skjold i alternativ
Omgivelsestemperatur drift	-20...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,000 cm
Pakke 1 Bredde	6,000 cm
Pakke 1 Vekt	9,500 cm
Package 1 Weight	662,000 g

Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	14
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,588 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------