



Teknisk informasjon

Transformator type	Safety transformer
Serie	Acti9
Produktspekter	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iTR
Produkt eller type komponent	Transformator
Kortnavn utstyr	iTR

Komplementær

[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Utgangsspenning	12/24 V: +/-5 % på last 14/28 V: off load
Kortslutningsvern utgang	Innebygd
Merkeeffekt VA	63 VA
Temperature derating table	63 VA 35 °C 59,85 VA 40 °C 50,4 VA 50 °C 37,8 VA 55 °C 28,35 VA 60 °C
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	10
Høyde	89 mm
Bredde	90 mm
Dybde	60 mm
Farge	Hvit
Hjelpekontakttilkobling	Tunnel type terminals 4 mm²

Miljø

Standarder	IEC 61558-2-6 EN 60742 EN 61558-2-6
Produktsertifikater	NF
Overspenningskategori	Klasse II med terminal skjold i alternativ
Omgivelsestemperatur drift	-20...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,000 cm
Pakke 1 Bredde	9,500 cm
Pakke 1 Vekt	9,500 cm
Package 1 Weight	1,332 kg
Enhetstype pakke 2	S02

Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	10,953 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	64
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	89,728 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------