



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti9 iPC
Produkt eller type komponent	Modular socket-outlet
Kortnavn utstyr	iPC
Antall poler	2P + E

Komplementær

[in] merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	250 V AC 50/60 Hz
Monteringsmetode	Fast
Montering	Symmetrisk DIN skinne
9 mm polbredde	5
Høyde	81 mm
Bredde	45 mm
Dybde	55 mm
Vekt	100 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme1 kabel (kabler) 1...6 mm ² Fleksibel Tunnel type klemme1 kabel (kabler) 1...10 mm ² Stiv
Avmantlingslengde	13 mm
Tiltrekningsmoment	1,2 N.m

Miljø

Standarder	VDE 0620 UNE 20315-1-1
Godkjenninger	EAC KEMA VDE
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK03
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,500 cm
Pakke 1 Bredde	7,000 cm
Pakke 1 Vekt	8,500 cm

Package 1 Weight	98,600 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	7,500 cm
Pakke 2 Bredde	9,000 cm
Pakke 2 Lengde	24,000 cm
Pakke 2 Vekt	554,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	75
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	8,643 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------