



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti 9 iRO
Produkt eller type komponent	Summer
Kortnavn utstyr	iRO

Komplementær

[Us] merkespenning	230 V AC på 50/60 Hz
Strømforbruk i VA	5 VA
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	72 mm
Vekt	64 g
Farge	Hvit
Hjelpekontakttilkobling	Tunnel type terminalsStiv 4 mm ² Tunnel type terminalsFleksibel 4 mm ² Tunnel type terminalsFleksibel med endehylse 4 mm ²
Avmantlingslengde	12 mm for Bunn connection
Tiltrekningsmoment	1,3 N.m

Miljø

Støynivå	70 dB
Type lyd	Summer
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-10...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,8 cm
Pakke 1 Bredde	6,6 cm
Pakke 1 Vekt	8,2 cm
Package 1 Weight	55,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,3 cm
Pakke 2 Bredde	10,0 cm

Pakke 2 Lengde	22,8 cm
Pakke 2 Vekt	715,0 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	9,115 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------