



Teknisk informasjon

Serie	Acti9
Produktnavn	Acti 9 iRTBT
Produkt eller type komponent	Relé
Kortnavn utstyr	iRTBT
Applikasjon	Ekstra lav spenning grensesnitt relé
Mulige funksjoner	Actuation of LV circuits based on an extra low voltage order
Type signalkontakter	1 C/O
Styrespenning	12 - 24 V AC 12 - 24 V DC

Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	5 A på 250 V AC 0,01 A på 10 V DC
[Ui] isolasjonsspenning	4000 V
Lokal varsling	LED Grønn for POWER ON
Holde-effekt strømforsyning	0.22 W
Starteffekt inngang	0.11 W
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	100000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,8 cm
Pakke 1 Bredde	6,7 cm
Pakke 1 Vekt	8,5 cm
Package 1 Weight	64 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	2,72 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	20 cm
Pakke 2 Vekt	818 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	7,831 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdelar og kabler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------