



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Overvoltage release
Kortnavn utstyr	iMSU
Styrespenning	230 V AC 50/60 Hz
Trippspenning	255 V 275 V 3...15 s 300 V 1...5 s 350 V 0.25...0.75 s 400 V 0.07...0.2 s
9 mm polbredde	2

Komplementær

Kompatibel med	Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti 9 iDPN Vig Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti9 iDPN (China version) Acti 9 Acti9 iC60 double terminals miniature circuit breaker Acti 9 Acti 9 iC40
Lokal varslng	Action indicator
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Top and bottom: ja
Høyde	82,5 mm
Bredde	18 mm
Dybde	68 mm
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Klemme - 1 kabel (kabler) 0,5...4 mm ² - Fleksibel Klemme1...6 mm ² - Stiv
Avmantlingslengde	10 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Kompatibilitetskode	IMSU

Miljø

Standarder	EN 50550
Godkjenninger	CE
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,9 cm
Pakke 1 Bredde	8,2 cm
Pakke 1 Vekt	9,5 cm
Package 1 Weight	80 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	8,7 cm
Pakke 2 Bredde	10 cm
Pakke 2 Lengde	26,5 cm
Pakke 2 Vekt	747 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	72
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	6,694 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------