



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	OC contact
Kortnavn utstyr	iOF
Type signalkontakter	1 C/O
[In] merkestrøm	DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC AC-12 3 A at 415 v, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz
9 mm polbredde	1

Komplementær

Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Bunn: ja
Høyde	86 mm
Bredde	9 mm
Dybde	73 mm
Vekt	32 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - fleksibel Skrutilkobling1 kabel (kabler) 1...4 mm ² - stiv Skrutilkobling2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - stiv Skrutilkobling2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	10 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	LCIE[RETURN]ASEFA[RETURN]KEMA[RETURN]ASTA
IP-grad	IP20 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Forurensningsgrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8 cm
Pakke 1 Bredde	2 cm
Pakke 1 Vekt	10 cm
Package 1 Weight	46 g
Enhetstype pakke 2	S03

Antall enheter i pakke 2	120
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	6,35 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	960
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	60 cm
Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	52,66 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------