



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Feilkontakt
Kortnavn utstyr	iSD
Type signalkontakter	1 C/O
[In] merkestrøm	0,1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 v, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC
9 mm polbredde	1

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
Lokal varslng	Mekanisk varsel
Monteringsmetode	Klips på
Montasjeplassering	Left side of circuit-breaker
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Topp: ja
Høyde	86 mm
Bredde	9 mm
Dybde	73 mm
Vekt	33 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (Bunn) 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - Fleksibel Skrutilkobling (Bunn) 1 kabel (kabler) 1...4 mm ² - Stiv Skrutilkobling (Bunn) 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - Stiv Skrutilkobling (Bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	10 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m Bunn

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Produktsertifikater	CE[RETURN]UKCA
Godkjenninger	EAC CCC CMIM
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,100 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	9,300 cm
Package 1 Weight	40,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,500 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Lengde	27,000 cm
Pakke 2 Vekt	569,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	6,380 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------