



Teknisk informasjon

Produktspekter	IID ISW 40...125 ISW-NA IC60
Produkt eller type komponent	Dreiehåndtak
Tilbehør / type del	Tilbehør for styring
Farge på grep	Svart
Type montering av dreiehåndtak	Forlenget

Komplementær

Monteringsmetode	Uttrekkbar Fast
Dreiehåndtak hengelås	Låsbar i O posisjon 3 padlocks max Hengelås i OFF posisjon
Dreiehåndtak monterinsposisjon	Front Side

Miljø

IP-grad	IP55
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,5 cm
Pakke 1 Bredde	12,3 cm
Pakke 1 Vekt	47,0 cm
Package 1 Weight	670,0 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	8,872 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	48
Pakke 3 Høyde	45,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	47,488 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	HU
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------