



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti9 iCT+
Produkt eller type komponent	Kontaktør
Kortnavn utstyr	iCT+
Applikasjon	Kontrollkrets
Poles	1P
[Ie] nominell driftsstrøm	20 A AC-7A 20 A AC-7B
Kontakttype	1 NO
Type nettverk	AC
Kontrolltype	Fjernkontroll
Styrespenning	230 V AC 50 Hz

Komplementær

Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] merkespenning	250 V AC 50 Hz
Maks effekt	3,6 kW på 250 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	300 V
Styrestrøms type	Permanent
Switching frequency	6 switching operation/minute
Lokal varslig	Color indicator
Hold-in power consumption VA	1,1 VA
Starteffekt (VA)	11 VA
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Vekt	70 g
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	5000000 sykluser
Elektrisk levetid	5000000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme2 kabel (kabler) 1,5 mm ² Stiv Tunnel type klemme2 kabel (kabler) 1,5 mm ² fleksibel med endehylse Tunnel type klemme2 kabel (kabler) 2,5 mm ² Stiv Tunnel type klemme2 kabel (kabler) 2,5 mm ² Fleksibel Tunnel type klemme1 kabel (kabler) 4 mm ² Stiv Tunnel type klemme1 kabel (kabler) 4 mm ² Fleksibel
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Avmantlingslengde	10 mm
Produktkompatibilitet	No auxiliary
Kompatibilitetskode	ICT+
Marked	Bolig Komersielle bygninger

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Standarder	EN 60669-2-1
Produktsertifikater	NF
Støynivå	10 dB
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,500 cm
Pakke 1 Bredde	3,000 cm
Pakke 1 Vekt	9,500 cm
Package 1 Weight	90 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	63
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,994 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler og kabler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------