



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti9 iCT+
Produkt eller type komponent	Kontaktor
Kortnavn utstyr	iCT+
Applikasjon	Kontrollkrets
Poles	1P
[Ie] nominell driftsstrøm	20 A AC-7A 20 A AC-7B
Kontakttype	1 NO
Type nettverk	AC
Kontrolltype	Fjernkontroll og manuell kontroll
Styrespenning	230 V AC 50 Hz

Komplementær

Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] merkespenning	250 V AC 50 Hz
Maks effekt	3,6 kW på 250 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	300 V
Styrestrøms type	Permanent
Switching frequency	6 switching operation/minute
Lokal varsling	Color indicator
Hold-in power consumption VA	1,1 VA
Starteffekt (VA)	11 VA
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Vekt	70 g
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	5000000 sykluser
Elektrisk levetid	5000000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme2 kabel (kabler) 1,5 mm ² Stiv Tunnel type klemme2 kabel (kabler) 1,5 mm ² fleksibel med endehylse Tunnel type klemme2 kabel (kabler) 2,5 mm ² Stiv Tunnel type klemme2 kabel (kabler) 2,5 mm ² Fleksibel Tunnel type klemme1 kabel (kabler) 4 mm ² Stiv Tunnel type klemme1 kabel (kabler) 4 mm ² Fleksibel
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Avmantlingslengde	10 mm
Produktkompatibilitet	No auxiliary
Kompatibilitetskode	ICT+
Marked	Komersielle bygninger Bolig

Miljø

Standarder	EN 60669-2-1
Produktsertifikater	NF
Støynivå	10 dB
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	7,0 cm
Pakke 1 Vekt	9,3 cm
Package 1 Weight	89,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	63
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	5,93 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler og kabler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------