



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Kortnavn utstyr	iATLc
Produkt eller type komponent	Centralized control auxiliary
Styrespenning	24...240 V AC 50/60 Hz impuls

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	440 V
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	4 kV
Fjernbetjenings type	2 entries for switch
Monteringsmetode	Fast, på høyre side for TL
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	1
Høyde	81 mm
Bredde	9 mm
Dybde	69 mm
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer kabel 0,5...4 mm ² - kabel stivhet: Stiv Tunnelklemmer kabel 0,5...4 mm ² - kabel stivhet: Stiv - med endehylse Tunnelklemmer kabel 1...4 mm ² - kabel stivhet: Fleksibel Tunnelklemmer kabel 1...4 mm ² - kabel stivhet: Fleksibel - med endehylse
Avmantlingslengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Kompatibel med	Acti 9 Acti 9 iTL iTL Acti 9 Acti 9 iTL iTLi Acti 9 Acti 9 iTL iTLs
Produktkompatibilitet	ITL (32 A) ITL (16 A)

Miljø

Overspenningskategori	III
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Standarder	EN/IEC 60669-2-2

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8 cm
Pakke 1 Bredde	2,4 cm
Pakke 1 Vekt	9,4 cm
Package 1 Weight	40 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,5 cm
Pakke 2 Bredde	9,5 cm
Pakke 2 Lengde	26,5 cm
Pakke 2 Vekt	534 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	4,76 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------