

A9C15419

iATEt - tidsforsinkelsesmodul for iCT og iTL
2s-10h - 24...110 V DC impuls 24...240 V AC
50/60 Hz



Teknisk informasjon

Serie	Acti9
Produkt eller type komponent	Utstyr for tidsforsinkelse
Kortnavn utstyr	iATEt
Styrespenning	24...110 V DC impuls 24...240 V AC 50/60 Hz permanent

Komplementær

Type innstillinger	Tidsforsinkelses konfigurerings
Tidsforsinkelsesområde	2s.....10min 2s.....10t 6...60 s 1...10 s 6s.....1t
Maksimal utgangsstrøm	0,2 A holder 3 A inntrengings
Hold-in power consumption VA	5 VA
Monteringsmetode	Fast, på venstre side for TL eller CT
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Farge	Hvit
Overspenningskategori	III
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
[Ui] isolasjonsspenning	440 V
Standarder	EN/IEC 60669-2-2
Tilkoblingsklemmer	Tilkobling utgang: gule klipp Tilkobling inngang: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 2,5 mm² Fleksibel Tilkobling inngang: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 1,5 mm² Stiv
Avmantlingslengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	0,8 N.m
Kompatibel med	Acti9 Acti9 iCT Acti9 Acti9 iTL
Marked	Komersielle bygninger Bolig
Kompatibilitetskode	IATEt

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,0 cm
Pakke 1 Bredde	2,3 cm
Pakke 1 Vekt	9,0 cm
Package 1 Weight	86,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	108
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	9,789 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler og kabler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------