



Teknisk informasjon

Serie	Acti9
Produkt eller type komponent	Overvoltage protection auxiliary (2 circuits)
Kortnavn utstyr	iACTp
Styrespenning	220...240 V AC 50/60 Hz

Komplementær

Hold-in power consumption VA	3 VA
Monteringsmetode	Fast, på venstre side av strømtrafo
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Farge	Hvit
Overspenningskategori	III
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
[Ui] isolasjonsspenning	440 V
Standarder	IEC/EN 61095
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² Fleksibel Styrekrets: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² Stiv Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...2,5 mm ² Stiv Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...2,5 mm ² fleksibel med endehylse Styrekrets: gule klipp
Avmantlingslengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	0,8 N.m
Kompatibel med	Acti9 Acti9 iCT
Marked	Komersielle bygninger Bolig
Kompatibilitetskode	iACTp

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-5...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,8 cm
Pakke 1 Bredde	6,7 cm
Pakke 1 Vekt	8,5 cm

Package 1 Weight	64 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	7,5 cm
Pakke 2 Bredde	9,5 cm
Pakke 2 Lengde	23 cm
Pakke 2 Vekt	770 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	7,417 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdelene og kabler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------