



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti9 iCT
Produkt eller type komponent	Kontaktør
Kortnavn utstyr	iCT
Applikasjon	Motor-heating-belysning
Poles	2P
[Ie] nominell driftsstrøm	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
Kontakttype	2 NO
Type nettverk	AC
Kontrolltype	Fjernkontroll
Styrespenning	24 V AC 50 Hz

Komplementær

Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] merkespenning	250 V AC 50 Hz
Maks effekt	1,3 W på 250 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominell impuls-spenning	4 kV
Styrestrøms type	Permanent
Switching frequency	100 switching operations/day
Lokal varslig	Action indicator
Hold-in power consumption VA	3,8 VA
Starteffekt (VA)	15 VA
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	68,5 mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Elektrisk levetid	100000 Sykluser IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 Sykluser IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 Sykluser IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5 mm ² Stiv Hovedstrøm: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1...4 mm ² Fleksibel Hovedstrøm: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5...6 mm ² Stiv Styrekrets: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5...2,5 mm ² Stiv Styrekrets: tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5...2,5 mm ² Fleksibel
Tiltrekningsmoment	Styrekrets: 0,8 N.m Hovedstrøm: 0,8 N.m

Produktkompatibilitet	IACtp IACtc IACts IATEt
Kompatibilitetskode	ICT
Marked	Bolig Komersielle bygninger

Miljø

Standarder	IEC/EN 61095
Støynivå	30 dB
Varmeavgivelse	1,3 W på 50/60 Hz
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	2
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN 60947-4-1 2 i samsvar med EN 61095 2 i samsvar med IEC 1095
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,7 cm
Pakke 1 Bredde	6,8 cm
Pakke 1 Vekt	8,4 cm
Package 1 Weight	121,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,0 cm
Pakke 2 Bredde	9,3 cm
Pakke 2 Lengde	23,0 cm
Pakke 2 Vekt	1,452 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	17,911 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 months