



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produkt eller type komponent	Remote control auxiliary
Kortnavn utstyr	RCA iC60
Signalkontakt type	1 OF potensialfri kontakt
Signalkrest spenning	Volt-free contact 24...230 V 0.01...1 A AC

Komplementær

Start/stopp	Fjernkontroll impuls og holdes 230 V AC 50/60 Hz
Ingangsstrøm	5 MA impuls 5 mA permanent
Varighet på impuls	>= 200 ms styrekrets
Responstid	< 500ms
[Us] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Strømforbruk i W	1 W
[Ui] isolasjonsspenning	400 V
[Uimp] nominell impulsspenning	6 kV
Verdien av innstillingen	Modus A: reclosing authorized after tripping Modus B: reclosing inhibited after tripping AUTO: fjernstyrt kontroll autorisert Av: fjernstyrt kontroll hemmet
Lokal varsling	Blinkende grønn LED: klar til drift Blinkende Orange LED: Ikke operativ
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Nei
9 mm polbredde	7
Høyde	93 mm
Bredde	63 mm
Dybde	75,5 mm
Vekt	430 g
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	10000 sykluser
Mekanisk levetid	10000 sykluser
Tilpasset for hengelås	Låsbar med hengelås
Avmantlingslengde	Strømforsyning: 10 mm for Bunn connection Inngang: 10 mm for Bunn connection Utgang: 8 mm for Topp connection
Tiltrekningsmoment	Auxiliary output: 0,7 N.m Hjelpekontakt forsyning: 1 N.m Aux-inngang: 1 N.m
Kompatibel med	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 iMDU voltadapter
Kompatibilitet	3P eller 4P iC60 3P eller 4P iC65 iMDU

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947
Overspenningskategori	II
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	93 % på 40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,000 cm
Pakke 1 Bredde	11,000 cm
Pakke 1 Vekt	16,500 cm
Package 1 Weight	481,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	14
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	7,154 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------