



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti 9 iCM
Produkt eller type komponent	Selector switch
Kortnavn utstyr	iCMB
Applikasjon	Elektrisk krets kontroll
Kontakttype og sammensetning	2 C/O
[Ue] merkespenning	415 v AC 50/60 Hz
Standarder	VDE 0660 part 107 IEC 60947-3 EN 60947-3 UL

Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	10 A
Maximum operating voltage	440 V
Start/stopp	Dreiehåndtak 3 posisjoner
Merking	1 - 0 - 2
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	4
Høyde	60 mm
Bredde	36 mm
Dybde	75 mm
Vekt	58 g
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Elektrisk levetid	AC-21A: 200000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Jumper-terminaler 1,5 mm²
Avmantlingslengde	9 mm for downside connection
Tiltrekningsmoment	1 N.m downside

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-20...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,3 cm
Pakke 1 Bredde	7,6 cm
Pakke 1 Vekt	8,4 cm
Package 1 Weight	74,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	80
Pakke 2 Høyde	30,0 cm

Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,407 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	AT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------