



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti 9 iERL
Produkt eller type komponent	Extension for changeover relay
Kortnavn utstyr	iERL
Applikasjon	Forlengelse for overgang relé
Type signalkontakter	1 C/O + 1 NO
Styrespenning	230 - 240 V AC 50/60 Hz

Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	10 A på 230 V AC (cos Phi = 1)
[Ui] isolasjonsspenning	250 V AC
Holde-effekt strømforsyning	8 VA
Starteffekt inngang	8 VA
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Høyde	88 mm
Bredde	18 mm
Dybde	70 mm
Vekt	0,112 kg
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	AC-21: 100000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer 0,5...6 Mm ² Klipstilkobling

Miljø

Standarder	NF C 45-250 IEC 255
IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7 cm
Pakke 1 Bredde	1,7 cm
Pakke 1 Vekt	8,5 cm
Package 1 Weight	110 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	9,4 cm
Pakke 2 Bredde	8 cm
Pakke 2 Lengde	23 cm

Pakke 2 Vekt	1,372 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	16,305 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------